


Garant GRIDLINE

## Pared perforada ESD De dos lados, adecuado para tipo: 2000



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 972101 2000   |
| GTIN              | 4062406167424 |
| Clase de artículo | 9GW           |

### Descripción

#### Ejecución:

De chapa de acero robusta, plegada, para el almacenamiento de herramientas a la vista. Pared perforada en **realización doble**, se puede equipar por los dos lados **de forma independiente**. Paneles perforados de chapa de acero  $9 \times 9$  mm en cuadrícula de 37 mm para el asiento de accesorios de pared de chapa perforada del grupo 95.

#### Idóneo para :

Para **atornillar** entre las columnas de soporte y el carro para material.

#### Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD**.

#### Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Altura: 481 mm

Anchura: 1920 mm

Profundidad: 25 mm

Capacidad de carga: 100 kg

Peso: 24 kg

### Descripción técnica

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Peso                   | 24 kg             |
| Altura                 | 481 mm            |
| Profundidad            | 25 mm             |
| Modelo panel perforado | por los dos lados |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Capacidad de carga                | 100 kg          |
| Anchura                           | 1920 mm         |
| Grosor material                   | 1 mm            |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm          |
| propiedad electrostática          | EGB/ESD         |
| Tipo de producto                  | Pared perforada |