

Garant GRIDLINE

Brazo articulado ESD, Cantidad de articulaciones: 1**Datos de pedido**

Número de pedido	972140 1
GTIN	4062406167509
Clase de artículo	9GW

Descripción**Ejecución:**

Brazo articulado de tubo de acero con **1 o 2 articulaciones**, para la fijación (unión atornillada) a **columnas soporte**. Para el asiento de pared perforada n.º 972144, soporte TFT/teclado n.º 972142 y soporte TFT n.º 928178.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 **con recubrimiento de polvo ESD**.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Voladizo del brazo articulado: 310 mm

Capacidad de carga: 25 kg

Descripción técnica

Capacidad de carga	25 kg
Voladizo del brazo articulado	310 mm
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	25 kg
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Brazo giratorio

