



Taladro-atornillador de impacto a batería (batería no incluida), Tipo: 7113236H1



Datos de pedido

Número de pedido	070100 7113236H1
GTIN	2050002046443
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de impacto a batería, 2 marchas, motor sin escobillas (batería no incluida)

- Regulación electrónica de la velocidad de giro para perforación y atornillado suaves y seguros, giro a la derecha/izquierda.
- Engranaje de metal integral de 2 marchas, con mecanismo de percusión conectable para taladrar en metal, piedra y mampostería.
- Ajuste del par en varios niveles y portabrocas desmontable.
- Incluye portabrocas de metal integral QuickIN (120 Nm) con mordazas de sujeción refrentadas de metal duro y fuerzas de sujeción elevadas.
- FEIN SafetyCell technology. Protege la batería y la máquina contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga completa.

Suministro:

Incluye 2 baterías de iones de litio de 18 V/6 Ah 1 cargador rápido ALG 80, 1 portabrocas QuickIN (120 Nm), 1 clip para cinturón, 1 almacén de puntas, maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073851 – 073866.

Descripción técnica

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	6 Ah
Empleo típico	Heavy Duty
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Par de giro máximo blando	32 Nm
Construcción del motor	Sin escobillas
Par de giro máximo duro	60 Nm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	13 m/s ²
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Fein tipo E 18 V
Embalaje	Maleta de transporte
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	< 2,5 m/s ²
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 450 min ⁻¹
Quality Dress	ASB 18 QC
Peso	1,8 kg
Ø máximo de taladrado espiral en madera	50 mm
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	2000 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

Accesorios para atornillador manual Quick-In Tipo HOLESAW	070208 HOLESAW
---	----------------

Accesorios para atornillador manual Quick-In Tipo CHUCK120	070208 CHUCK120
--	-----------------

Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo CHUCK-SKE	070208 CHUCK-SKE
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073837 FE18
Batería de iones de LiHighPower Tipo de batería, tensión de la batería FE18 V	073834 FE18
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo THREAD-SET	070208 THREAD-SET
Adaptador de destornillador angular Tipo WB1	073920 WB1
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo 711301	070208 711301
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo INCH14	070208 INCH14
Batería de iones de Li Tipo de batería, tipo de sujeción FE18 V	073835 FE18
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo INCH12	070208 INCH12
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo ANGLE	070208 ANGLE
Adaptador de destornillador angular Tipo OSD2	073920 OSD2
Accesorios para atornillador manualQuick-In Tipo CHUCK60	070208 CHUCK60
Juego de inicio batería Tipo 92604323	073832 92604323
Taladro-atornillador de impacto a batería (batería no incluida) Tipo 71132364	070100 71132364