

Garant GRIDLINE

Carcasa de ESD 16G con cajones, 12×20G, Altura de la carcasa mm / cantidad de cajones: 400/4mm**Datos de pedido**

Número de pedido	972020 400/4
GTIN	4062406180553
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

Carcasa de cajones para el equipamiento individual de la estación de trabajo ESD n.º 972010 - 972015, puestos de trabajo regulables en altura ESD n.º 972017 o para bancos de trabajo ESD n.º 972150 - 972195.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 75; 75; 75; 100

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, **con recubrimiento de polvo ESD.**

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Descripción técnica

Cajón profundidad útil en G	20
-----------------------------	----

Cajón anchura útil	300 mm
Cajón anchura útil en G	12
Anchura	400 mm
Altura útil	325 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Altura útil para cajones	325 mm
Altura	400 mm
Cajones superficie útil en G	12x20
Cantidad de cajones	4
Peso	40 kg
Profundidad	650 mm
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	12x20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Cajón ESD Altura frontal de cajón 100 mm	972035 100
Cajón ESD Altura frontal de cajón 75 mm	972035 75
Carcasa ESD 16G, para equipamiento por el propio usuario con cajones Altura carcasa 400 mm	972030 400
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21