

Estera para suelo ESD, Tipo: 1500X1200



Datos de pedido

Número de pedido	972580 1500X1200
GTIN	4057989601519
Clase de artículo	98E

Descripción

Ejecución:

Estera de suelo ESD de caucho sintético de dos capas con las mejores propiedades para tumbarse sin peligro de tropezar gracias a su grosor de 3,5 mm. Transitable con silla giratoria de trabajo. Resiste brevemente sollicitaciones térmicas causadas, p. ej., por salpicaduras de estaño de soldadura. Con base inferior de extremadamente baja impedancia y esquinas redondeadas.

Color: gris platino, moteado.

Resistencia de descarga: $10^7 - 10^8 \Omega$.

Pulsador de contacto: $2 \times 10,3$ mm.

Descripción técnica

Número botón pulsador	2
Peso	7,8 kg
Espesor	3,5 mm
Anchura	120 cm
Material	Caucho sintético, dos capas
Ø botón pulsador	10,3 mm
Longitud	150 cm
Color	Gris platino jaspeado
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	No resistente al aceite

propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Estera de suelo ESD