

bimos

**Silla giratoria de trabajo ESD, cuero artificial, con ruedas, baja, Color: BLACK****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 972680 BLACK  |
| GTIN              | 4016849625706 |
| Clase de artículo | 96B           |

**Descripción****Ejecución:**

Asiento y respaldo con tapizado de cuero artificial ESD conductor, cómodo y transpirable. Lavable y fácil de mantener. Respaldo con cubeta de plástico conductora. Lavable y de fácil mantenimiento.

Conexión conductiva ininterrumpida entre la tapicería y las ruedas/los patines ESD. Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbar y prácticos tiradores deslizantes.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Descripción técnica**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Profundidad de asiento | 470 mm     |
| Color material asiento | negro      |
| Altura del respaldo    | 580 mm     |
| Anchura de asiento     | 460 mm     |
| Ejecución              | con ruedas |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Capacidad de carga silla             | 120 kg                     |
| propiedad electrostática             | EGB/ESD                    |
| Intervalo de regulación de la altura | 450 - 630 mm               |
| Tipo de producto                     | Silla giratoria de trabajo |

---

## Accesorios

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Ruedas ESD(1 juego = 5 piezas) | 963189 |
|--------------------------------|--------|