

Estera de mesa ESD, Tipo: 600X1200



Datos de pedido

Número de pedido	972555 600X1200
GTIN	4057989017174
Clase de artículo	98E

Descripción

Ejecución:

Estera para mesa **ESD** con cara inferior antideslizante y esquinas redondeadas. Capa de cubierta de material ampliamente resistente a los soldadores que, p. ej., no produce ningún ennegrecimiento de contactos plateados, incluso en caso de contacto prolongado. Con la aplicación de una base de extremadamente baja impedancia ($< 10^4 \Omega$) se alcanzan unas resistencias de descarga uniformes en cualquier punto de la estera para mesa. Resistencia de descarga: $10^7 - 10^8 \Omega$. **Color:** gris platino.

Idóneo para:

Con 2 conexiones de botón a presión 10,3 mm.

propiedad electrostática: EGB/ESD

Anchura: 1200 mm

Profundidad: 600 mm

Descripción técnica

Color	Gris platino
Profundidad	600 mm
Anchura	1200 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Estera de mesa ESD

