

Estera protectora ESD Ancho 91 cm, negro, Longitud: 200cm



Datos de pedido

Número de pedido	972602 200
GTIN	662641699489
Clase de artículo	96C

Descripción

Ejecución:

Estera protectora de derivación estática con 14 mm de grosor. Superficie laminada duradera compuesta de vinilo microcelular, que supone un extraordinario efecto antifatiga. Equipada con un botón de presión 10 mm y cable de puesta a tierra. Elevada resistencia al deslizamiento (R9 según DIN 51130 y BG-rule BGR181) y sencillo movimiento de giro sobre estera gracias al perfil de chapa. La base antideslizante contra deslizamiento y los cuatro lados biselados proporcionan un acceso sin tropiezos.

Norma:

Erfüllt **IEC 61340-4-1** (Kategorie DIF), gemessener Widerstand $R_g 10^6 - 10^9 \Omega$, $R_p 10^6 - 10^9 \Omega$. Elektrostatische Aufladung (Geh-Test), erfüllt **ISO 6356** und **EN 1815**.

Suministro:

Incluye cable de puesta a tierra.

Descripción técnica

Anchura	91 cm
Longitud	200 cm
Espesor	14 mm

Quality Dress	Diamond Stat™
Confort en posición vertical	Antifatiga
Confort en posición vertical	Aislamiento (temperatura)
Confort en posición vertical	Antideslizante
Protección contra golpes	Suelo
Propiedades del material	No resistente al aceite
propiedad electrostática	EGB/ESD
Atributo del nombre de producto	negro
Tipo de producto	Estera de suelo ESD