


## Placa de base ESD, Color: LIGHTGREY



### Datos de pedido

Número de pedido	972585 LIGHTGREY
GTIN	4057989080000
Clase de artículo	98E

### Descripción

#### Ejecución:

Placa de PVC con 2 lados de dentado positivo y 2 lados de dentado negativo. Resistencia de descarga de aprox.  $10^6 \Omega$ . Superficie lisa y base inferior antiestática con estructura de panel.

**Apropiado para vehículos de transporte industrial, carretillas elevadoras y carretillas de horquilla:** hasta un peso total de 2,5 t, neumáticos duros, hasta 5 t neumáticos con aire. Estática: 50 kg/cm<sup>2</sup>.

La construcción especial de las placas de base permite una colocación de grandes superficies en suelos industriales antiestáticos. Pueden utilizarse en todos los suelos duros (solo deben ser relativamente lisos, pero pueden estar desgastados o húmedos), así como en moquetas con una preparación mínima o sin preparación. Gris claro marmoreado.

#### Nota:

Puesta a tierra del recubrimiento del suelo mediante cable de cobre n.º 972591 y kit de puesta a tierra n.º 972590. Pedir por separado. La conexión de la puesta a tierra debe realizarla un especialista.

### Descripción técnica

Material	PVC
Longitud	60,8 cm
Espesor	10,5 mm

Anchura	60,8 cm
Peso	4,5 kg
Dotación ESD	sí
Superficie	liso
Resistencia de descarga	$10^6 \Omega$
Color	gris claro marmoreado
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Estera de suelo ESD