

Garant**Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / plaquita L: 20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	271993 20/16
GTIN	4062406180768
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una productividad mayor, vida útil más prolongada y seguridad de proceso superior.

Suministro:

Con calzo 1,5°.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Anchura de función L₄: 20 mm

Longitud de la cabeza L₁: 30 mm

Longitud total L: 89 mm

Calzo 1,5°: 279819 1

Tornillo para calzo: 259027 6

Brida, tornillo, junta tórica: 259036 15

Descripción técnica

Tamaño del mango	20 mm
Anchura de función L ₄	20 mm

Longitud total L	89 mm
Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Calzo 1,5°	279819 1
Adecuado para el tamaño de la placa	16 mm
Serie	Eco
Tornillo para calzo	259027 6
Brida, tornillo, junta tórica	259036 15
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo de amarre	272500
Unidad de brida Tipo 15	259036 15
Tornillo para calzo	272540
Tornillo para calzo Tipo 6	259027 6
Calzo Tipo 1	279819 1