

Garant
Juego de mandrinado de precisión Ø 86 – 302 mm, Unión: 1

Datos de pedido

Número de pedido	237570 1
GTIN	4062406180645
Clase de artículo	29W

Descripción
Ejecución:

Juego de husillos de precisión completo para **Ø 86-302 mm**, con cabezal de husillo n.º 237571, soporte de plaquita reversible y accesorios en la maleta. **Ampliable** con soporte de plaquita n.º 237573 242-402 **hasta Ø 402 mm**.

Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el Ø.

Aplicación:

Para soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo CC..09T3.

Suministro:

1 soporte de plaquita de cada: n.º 237573 86-138 para Ø 86 – 138

n.º 237573 136-220 para Ø 136 – 220

n.º 237573 188-302 para Ø 188 – 302

1 apoyo de escariador de mano de cada: n.º 237574 86 para n.º 237573 86-138

n.º 237574 136 para n.º 237573 136-220, 188-302 y 242-402

1 placa de compresión de cada: n.º 237575 86 para n.º 237573 86-138

n.º 237575 136 para n.º 237573 136-220, 188-302 y 242-402

1 plaquita: n.º 260058 CU7010 (o utilizar CC.. 09T3)

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219805.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237697 y n.º 237698.

Descripción técnica

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo