

Garant**Fresa de copia, con rosca, Ø D: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212620 32
GTIN	4062406183844
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Sin refrigeración interior.

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Acero – para aplicaciones generales en la construcción de estampas y moldes.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el \varnothing activo D_w .

Descripción técnica

\varnothing de corte D_c	32 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Rosca de alojamiento M	M16
Tornillo para plaquita	219876 (30IP 6,0 Nm)
Número de filos Z	2
Longitud total L_{tot}	45 mm
Refrigeración interior	no
$\varnothing D_2$	30 mm

Longitud 1	45 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca
Empleo de fresa	Fresado copiadore
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Tornillo de amarre	219874
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 30IP	674252 30IP
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600