



## Plaquita de corte KOMET®, BK7935, Denominación tipo W83: 18-210



### Datos de pedido

Número de pedido	236553 18-210
GTIN	4047109240933
Clase de artículo	24Q

### Descripción

#### Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

#### Nota:

**Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!**

Tipo: Inox

Código ISO plaquita de corte: SOEX 060306

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/rev,

### Descripción técnica

Denominación	18-210
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOEX 060306
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK7935
Tipo	Inox

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado