

**Garant****Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu HPC, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 10Xmm****Datos de pedido**

Número de pedido	201070 10X
GTIN	4062406186401
Clase de artículo	11Z

**Descripción****Ejecución:**

**Herramientas finamente equilibradas**, especialmente adecuadas para el uso con **husillos de alta velocidad**. Geometría especial para optimizar la eliminación de virutas con **el nuevo proceso de equilibrado desarrollado**.

Máxima suavidad de marcha para **una excelente calidad de la superficie**.

**Descripción técnica**

Longitud total L	70 mm
Calidad de equilibrado con mango	G 1,8 con HA
Número de dientes Z	1
Ø de mango D <sub>s</sub>	10 mm
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Avance f <sub>z</sub> para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,09 mm
Voladizo L <sub>1</sub> incl. cuello	43 mm
Mango	Mango cilíndrico
Avance f <sub>z</sub> para contorneo en aluminio que produce virutas cortas	0,11 mm
Ø de cuello D <sub>1</sub>	9,2 mm

Longitud de filo $L_c$	33 mm
Ángulo de hélice	30 grados
$\varnothing$ de corte $D_c$	10 mm
Tolerancia $\varnothing$ nominal	e8
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Serie	Master Alu
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque $a_e$ en la operación de fresado	$0,5 \times D$ en contorneado
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

## Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	180 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	105 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	180 m/min	N
PE-HD	adecuado	130 m/min	N
PA 66	adecuado	150 m/min	N
PEEK	adecuado	130 m/min	N
PF 31	adecuado	110 m/min	N

Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	180 m/min	N
Cu	adecuado	140 m/min	N
CuZn	adecuado	180 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		

**Servicios**

Rectificado de mangos Tipo HB	129100 HB
-------------------------------	-----------