

Garant

Fresa de mango de MDI GARANT Master Alu HPC, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 12Lmm



Datos de pedido

Número de pedido	201070 12L
GTIN	4062406186432
Clase de artículo	11Z

Descripción

Ejecución:

Herramientas finamente equilibradas, especialmente adecuadas para el uso con **husillos de alta velocidad**. Geometría especial para optimizar la eliminación de virutas con **el nuevo proceso de equilibrado desarrollado**.

Máxima suavidad de marcha para **una excelente calidad de la superficie**.

Descripción técnica

Ø de corte D_c	12 mm
Número de dientes Z	1
Mango	Mango cilíndrico
Ø de mango D_s	12 mm
Longitud de filo L_c	32 mm
Ø de cuello D_1	11 mm
Ángulo de hélice	30 grados
Calidad de equilibrado con mango	G 1,8 con HA
Avance f_z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,12 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,1 mm

Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Voladizo L ₁ incl. cuello	42 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Longitud total L	70 mm
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Serie	Master Alu
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte 1×D
Anchura de ataque a _e en la operación de fresado	0,5×D en contorneado
Refrigeración interior	no
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	amarillo
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	180 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	105 m/min	N
PMMA Fibra acrílica	adecuado	180 m/min	N
PE-HD	adecuado	130 m/min	N
PA 66	adecuado	150 m/min	N
PEEK	adecuado	130 m/min	N
PF 31	adecuado	110 m/min	N

Panal de abeja Sándwich	adecuado con restricciones	180 m/min	N
Cu	adecuado	140 m/min	N
CuZn	adecuado	180 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		

Servicios

Rectificado de mangos Tipo HB

129100 HB