



Remachadora para remaches ciegos inalámbrica (batería no incluida) M12BPRT, Tipo: M12BPRT-0



Datos de pedido

Número de pedido	770450 M12BPRT-0
GTIN	4058546223496
Clase de artículo	03L

Descripción

Ejecución:

Aparato inalámbrico para uso flexible.

Ventaja:

- Iluminación por luz LED de la zona de trabajo.
- Clip para cinturón integrado.

Suministro:

Boquillas 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm en maletín de plástico.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados con los n.º 073814, 073815, 073829, 073839 y 073840.

Descripción técnica

Para remaches ciegos de todos los materiales hasta	4,8 mm
Carrera de aparato	20,32 mm
Fuerza de remachado	9000 N

Tensión de batería	12 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Remachadora para remaches ciegos