

JEPSON POWER**Hoja de sierra circular de MD Drytec® Ø 320 × 25,4 mm, Cantidad de dientes: 84****Datos de pedido**

Número de pedido	078242 84
GTIN	4260052463253
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Hoja de sierra circular equipada con metal duro para cortes precisos.

- **Seguridad laboral: De pared fina, de pocas vibraciones, ruido reducido.**
- **Duración muy prolongada.**
- **Altas calidades de corte.**
- **Posibilidad de 5 reafilados.**
- **De uso universal para acero, plásticos y metales no férricos (no n.º 078236).**

Nota:

Otras hojas de sierra especiales, p. ej., para aluminio, INOX disponibles a petición.

Descripción técnica

Cantidad de dientes optimizada para	Chapas, paneles sándwich
Cantidad de dientes	84
Anchura de corte B	2,2 mm
adecuado para	078234 tam. 8320

adecuado para material

para material de paredes gruesas

Tipo de producto

Hoja de sierra circular