

HOLEX**Escalera tijera con peldaños de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	966500 4
GTIN	4045197741592
Clase de artículo	92L

Descripción**Ejecución:**

Peldaños y largueros de aluminio con unión atornillada firme entre peldaño y larguero, articulación de escalera de aluminio remachado 4 veces y con peldaños estriados de 80 mm de profundidad. Elevada estabilidad gracias a su forma constructiva cónica, patas de la escalera antideslizantes y plataforma estriada de gran superficie. Inclinación de la escalera 20°. Distancia entre peldaños 235 mm.

Norma:

Gemäß DIN EN 131.

Descripción técnica

Longitud de escalera	1,54 m
Peso	5,8 kg
Altura de los largueros	50 mm
Transitabilidad	de un lado

Altura de plataforma	0,93 m
Altura de trabajo aprox.	3 m
Anchura inferior exterior	0,49 m
Modelo peldaño	Nivel
Longitud L	1,54 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de tijera