

**HOLEX****Escalera tijera con peldaños de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	966500 5
GTIN	4045197741608
Clase de artículo	92L

**Descripción****Ejecución:**

Peldaños y largueros de aluminio con unión atornillada firme entre peldaño y larguero, articulación de escalera de aluminio remachado 4 veces y con peldaños estriados de 80 mm de profundidad. Elevada estabilidad gracias a su forma constructiva cónica, patas de la escalera antideslizantes y plataforma estriada de gran superficie. Inclinação de la escalera 20°. Distancia entre peldaños 235 mm.

**Norma:**

**Gemäß DIN EN 131.**

**Descripción técnica**

Longitud de escalera	1,78 m
Peso	6,9 kg
Modelo peldaño	Nivel
Altura de trabajo aprox.	3,25 m

Altura de plataforma	1,17 m
Transitabilidad	de un lado
Anchura inferior exterior	0,52 m
Altura de los largueros	50 mm
Longitud L	1,78 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de tijera