

HOLEX**Escalera tijera con peldaños de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	966500 6
GTIN	4045197741615
Clase de artículo	92L

Descripción**Ejecución:**

Peldaños y largueros de aluminio con unión atornillada firme entre peldaño y larguero, articulación de escalera de aluminio remachado 4 veces y con peldaños estriados de 80 mm de profundidad. Elevada estabilidad gracias a su forma constructiva cónica, patas de la escalera antideslizantes y plataforma estriada de gran superficie. Inclinação de la escalera 20°. Distancia entre peldaños 235 mm. Con 2 cinturones de perlón de alta resistencia.

Norma:**Gemäß DIN EN 131.****Descripción técnica**

Transitabilidad	de un lado
Peso	8 kg
Longitud de escalera	2,01 m
Anchura inferior exterior	0,55 m

Altura de los largueros	50 mm
Altura de trabajo aprox.	3,5 m
Modelo peldaño	Nivel
Altura de plataforma	1,4 m
Longitud L	2,01 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de tijera