

Garant**Escalera de tijera con peldaños de ascenso por los dos lados, Cantidad de peldaños: 2X4****Datos de pedido**

Número de pedido	965920 2X4
GTIN	4045197742087
Clase de artículo	91B

Descripción**Ejecución:**

Peldaños y largueros de aluminio, conexión permanente entre peldaños y largueros, rebordeado cuádruple. Estabilidad elevada gracias a su construcción cónica.

Peldaños de 80 mm de profundidad con estriado antideslizante.

Mango EasyHandle de Haptoprene® con mecanismo de bloqueo, zapata antideslizante BalanceBase.

articulación de escalera maciza, atornillada cuádruple. Con 2 correas de perlón de alta resistencia como seguro contra extensión. Con marca SafeStep, señala el máximo nivel transitable.

Sin bandeja portaobjetos.

Norma:

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

Lacado:

Largueros antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Descripción técnica

Altura de los largueros	73 mm
Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Modelo peldaño	Nivel
Longitud de escalera	0,93 m
Transitabilidad	por los dos lados
Peso	6,7 kg
Altura de trabajo aprox.	2,5 m
Anchura inferior exterior	0,46 m
Longitud L	0,93 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Tipo de producto	Escalera de tijera