

**Garant****Escalera tijera con peldaños de ascenso por un lado, Cantidad de peldaños, incluida plataforma: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	965900 4
GTIN	4045197742018
Clase de artículo	91B

**Descripción****Ejecución:**

Peldaños y largueros de aluminio, conexión permanente entre peldaños y largueros, rebordeado cuádruple. Estabilidad elevada gracias a su construcción cónica.

Con articulación de escalera con una amplia superficie de contacto, 6 remaches y cubierta protectora de plástico.

Peldaños de 80 mm de profundidad con estriado antideslizante.

Mango EasyHandle de Haptoprene® con mecanismo de bloqueo, zapata antideslizante BalanceBase.

Con bandeja portaobjetos hecha de plástico.

**Norma:**

Gemäß DIN EN 131-2, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk.

**Lacado:**

Largueros antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Descripción técnica**

Modelo peldaño	Nivel
Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Altura de los largueros	73 mm
Peso	6,6 kg
Transitabilidad	de un lado
Material	Aluminio
Altura de trabajo aprox.	3 m
Altura de plataforma	0,93 m
Anchura inferior exterior	0,5 m
Longitud de escalera	1,73 m
Longitud L	1,73 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9
Tipo de producto	Escalera de tijera