

Garant**Air Cleaning Point, Tipo: S****Datos de pedido**

Número de pedido	986000 S
GTIN	2050001786005
Clase de artículo	96U

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de chapa de acero estable y resistente con sistema de aspiración montado accionado con aire comprimido y recipiente colector. El manejo de la aspiración tiene lugar mediante un pedal en la parte delantera. Con ruedas y un tirador deslizante en la parte posterior para un transporte sencillo.

Para el funcionamiento solo se necesita una conexión de aire comprimido de taller.

Aplicación:

Para la limpieza sencilla y adecuada de piezas de trabajo y herramientas con ayuda de aire comprimido. El polvo, las virutas, los aceites y los líquidos se aspiran y se recogen en el recipiente colector.

Suministro:

Incluye pistola neumática GARANT n.º 080123 tam. AIR, manguera y soporte para pistolas neumáticas Easyfix n.º 955750 tam. 1, caja de plástico Easyfix n.º 955790 tam. 74.

Lacado:

Antracita RAL 7016.

Nota:

Puede encontrar una alfombrilla de filtro de repuesto con el n.º 986001 en www.hoffmann-group.com

Descripción técnica

Profundidad	450 mm
Anchura	570 mm
Tipo	S
Altura	1300 mm
Peso	50 kg
Conexión aire comprimido	DN 7,2
Altura de trabajo	870 mm
Capacidad colectora	20 l
Tipo de producto	Unidad de limpieza

Accesorios

Estera de filtro de recambio para el Air Cleaning Point Tipo 1	986001 1
--	----------