


**PNMG 1106XNEN-GH, CA420M, Tipo: GG**

**Datos de pedido**

Número de pedido	223312 GG
GTIN	4960664732951
Clase de artículo	25A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquita de corte pentagonal de 10 filos para el mecanizado estable y rentable.

GH - Arista de corte estable.

**Nota:**

Valores de aplicación para  $ae = 0,3 \times D$ .

Filo de planeado: 2 mm

Avance  $f_z$  por diente: 0,3 mm

**Descripción técnica**

Tipo	FG
Avance $f_z$ por diente	0,3 mm
Número de cambios/cortes	10
Código ISO plaquita de corte	PNMG 1106XNEN-GH
Clase	CA420M
Material de corte	MD

Filo de planeado	2 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
GG(G)	adecuado	230 m/min	K
seco	adecuado		
Aire	adecuado		