

## Mitutoyo

### Indicador digital, Número de ejes mostrados: 2



#### Datos de pedido

Número de pedido	499356 2
GTIN	4946368693538
Clase de artículo	44D

#### Descripción

##### Ejecución:

Pantalla de visualización de manejo sencillo para la conexión a sistemas de medición lineales. Intervalo indicador: 8 dígitos y signos (-), conexión a la red: 220 voltios.

##### Función:

Puesta a cero, inversión del sentido del recuento, cambio mm / pulgadas. División en dos del valor indicado, cambio de coordenadas ABS / INC, adición / sustracción, mecanizado de círculo de agujeros, programable. **Amplias funciones de cálculo:** (+, -, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), teclas de función para fresadoras y tornos, mecanizado de pistas de perforaciones.

##### Suministro:

Incluido cable de red (2 m) y fusible de recambio.

##### Partes opcionales:

Unidad de interfaz (RS 232, USB, entrada Digimatic) para calcular el desplazamiento de la herramienta, regla graduada lineal n.º 499240 / 499241.

#### Descripción técnica

Lectura	0,0001 / 0,0005 pul
Lectura	0,005 / 0,001 mm
Anchura	80 mm
Longitud	260 mm

Altura	167 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Tipo de producto	Indicador digital