

**Mitutoyo**
**Indicador digital, Número de ejes mostrados: 3**


## Datos de pedido

Número de pedido	499356 3
GTIN	4946368693613
Clase de artículo	44D

## Descripción

### Ejecución:

Pantalla de visualización de manejo sencillo para la conexión a sistemas de medición lineales. Intervalo indicador: 8 dígitos y signos (–), conexión a la red: 220 voltios.

### Función:

Puesta a cero, inversión del sentido del recuento, cambio mm / pulgadas. División en dos del valor indicado, cambio de coordenadas ABS / INC, adición / sustracción, mecanizado de círculo de agujeros, programable. **Amplias funciones de cálculo:** (+, –, ×, ÷, COS, SIN, TAN, ARC, √, π), teclas de función para fresadoras y tornos, mecanizado de pistas de perforaciones.

### Suministro:

Incluido cable de red (2 m) y fusible de recambio.

### Partes opcionales:

Unidad de interfaz (RS 232, USB, entrada Digimatic) para calcular el desplazamiento de la herramienta, regla graduada lineal n.º 499240 / 499241.

## Descripción técnica

Anchura	80 mm
Altura	167 mm
Lectura	0,005 / 0,001 mm
Lectura	0,0001 / 0,0005 pul

Longitud	260 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Tipo de producto	Indicador digital