



Llave universal JointKey Quadro, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	623625 1
GTIN	4003773084389
Clase de artículo	64D

Descripción

Ejecución:

Llave universal manejable con insertos giratorios de fundición a presión de cinc. Brazos articulados y conectores de plástico. En total se pueden llevar a la posición ocho cabezales de cierre distintos (para un total de 10 cerraduras distintas). Utilizables como mango en T o como variante compacta encajada. El asiento de llave de vaso de 1/4 pulgada permite el encaje y la sujeción de insertos para llaves de vaso de 1/4 pulgada.

Ventaja:

- **10 cierres distintos**
- **Brazos articulados con giro 360° cada uno**
- **Identificaciones de los cierres directamente en la llave**

Aplicación:

Para las áreas de calefacción, climatización, sanitarios y construcción.

Idóneo para :

Cuadrado 5; 6-7; 8-9 mm, asiento para llave de vaso 1/4 pulgada, asiento para puntas 1/4 pulgada, triángulo 5-6; 6-7; 8-9 mm, horquilla Ø 3-5 mm.
Longitud total: 130 mm

Descripción técnica

Longitud total	130 mm
Quality Dress	JointKey Quadro

Perfil de salida	Llave de vaso cuadrada
Perfil de salida	Llave de vaso triangular
Perfil de salida	Llave de paletón doble
Perfil de salida	Vaso de 6 caras
Tipo de producto	Llave de armario de distribución