

**Garant****RDHX 0702 MOSN positivo, HB7635, Tipo: INOX**

## Datos de pedido

Número de pedido	212219 INOX
GTIN	4045197746610
Clase de artículo	21A

## Descripción

### Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

### Nota:

Valores de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pm\acute{a}x.} = 1,5$  mm.

## Descripción técnica

Tipo	INOX
Código ISO plaquita de corte	RDHX 0702 MOSN
Material de corte	MD
Clase	HB7635
Avance $f_z$ por diente	0,18 mm
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	M
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		