

Juego de portapinzas de sujeción ER, SK 40, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 25



Datos de pedido

Número de pedido	300630 25
GTIN	2050001855268
Clase de artículo	37D

Descripción

Ejecución:

- Cono interior y exterior rectificadas.
- Elevada precisión de concentricidad del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Hasta un 40 % más de fuerza de sujeción, en \varnothing nominales.

Ventaja:

- Vida útil más larga, seguridad óptima de los procesos.
- Calidad mejorada (calidad de las superficies, tolerancias de fabricación reducidas).
- Costes de producción reducidos.

Suministro:

Sujeción ER con tuerca (n.º 300470 tam. 16, 25 o 32), llave de apriete ER (n.º 613300 tam. 25 o 309680 tam. 32) y pinzas de sujeción ER (n.º 308901, 308941 o 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 y 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 mm.

Incluye maletín de plástico.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete PA n.º 308820; 308830, llave de apriete ER n.º 309680 o 613300, pinzas portapiezas ER n.º 308901 – 309434, tuerca de apriete

ER n.º 309615 (para discos de obturación), discos de obturación n.º 309625 – 309645 (para n.º 309615).

Descripción técnica

Para pinzas de sujeción ER	25
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Perforación balluffchip	sí
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción

Accesorios

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 25	309680 25
Portapinzas de sujeción ERForma ADB para el tamaño de pinzas de sujeción ER 25	300470 25