



## Cono de sujeción plano Forma AD, BT 30 corto, Ø de sujeción D1: 18mm



### Datos de pedido

Número de pedido	302595 18
GTIN	4250122697978
Clase de artículo	36E

### Descripción

#### Ejecución:

Todos los vástagos pavonados.

#### Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

#### Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Longitud de voladizo medida A: 63 mm

Ø exterior D: 50 mm

Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900: 16

### Descripción técnica

Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	16
Ø exterior D	50 mm
Longitud de voladizo medida A	63 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	18 mm
Adaptador	BT 30 corto
Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-2

Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308765 30
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308760 30
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308780 30
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308785 30
Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 16 mm	309900 16