

HOLEX**Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 80mm****Datos de pedido**

Número de pedido	365055 80
GTIN	4062406188627
Clase de artículo	32D

Descripción**Ejecución:**

- De aplicación horizontal, vertical y lateral.
- Modelo sólido y manejable.
- Mordazas templadas y rectificadas.
- Longitud total constante. (¡El husillo se hunde en el mango!)
- Posibilidad de fijación universal por medio de orificios oblongos.
- Mordaza móvil, guiada lateralmente.
- Mordaza de sujeción fija con tres prismas verticales y un prisma horizontal.
- Con cigüeñal amovible.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

Material:

Cuerpo de fundición.

Precisión:

Dentro de **0,20 mm.**

Descripción técnica

Altura de mordazas C	30 mm
Peso	4 kg
Gama de sujeción b	77 mm

Longitud cuerpo base a	158 mm
Altura total c	64 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para taladradoras

Accesorios

Par de bocas de recambio (2 uds.) para tornillos de banco para taladradora para tipo 80	365046 80
---	-----------