

HOLEX**Mordaza manual para taladradoras, Anchura de mordazas A: 100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	365055 100
GTIN	4062406188634
Clase de artículo	32D

Descripción**Ejecución:**

- De aplicación horizontal, vertical y lateral.
- Modelo sólido y manejable.
- Mordazas templadas y rectificadas.
- Longitud total constante. (¡El husillo se hunde en el mango!)
- Posibilidad de fijación universal por medio de orificios oblongos.
- Mordaza móvil, guiada lateralmente.
- Mordaza de sujeción fija con tres prismas verticales y un prisma horizontal.
- Con cigüeñal amovible.

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo a taladradoras.

Material:

Cuerpo de fundición.

Precisión:

Dentro de **0,20 mm**.

Descripción técnica

Longitud cuerpo base a	191 mm
Altura total c	64 mm
Altura de mordazas C	30 mm

Gama de sujeción b	101 mm
Peso	4,8 kg
Tipo de producto	Tornillo de banco para taladradoras

Accesorios

Par de bocas de recambio (2 uds.) para tornillos de banco para taladradora para tipo 100	365046 100
--	------------