

Garant**Fresa copiadora de MDI larga, Mango cilíndrico, Ø D: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212590 12
GTIN	4045197761361
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio: $\pm 0,015$ mm.

Aplicación:

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

Metal duro integral – para grandes profundidades de mecanizado y para la reducción al mínimo de las vibraciones.

Nota:

Calcular el número de revoluciones según el \varnothing activo D_w . Utilizar un destornillador dinamo métrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

\varnothing de mango D_s h6	12 mm
\varnothing de corte D_c	12 mm
Longitud de voladizo L_1	35 mm
Número de filos Z	2
Longitud total L_{tot}	120 mm
Tornillo para plaquita	219872 (10IP; 2,2 Nm)
$\varnothing d_1$	10,4 mm
Refrigeración interior	sí

Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Empleo de fresa	Fresado copiadore
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Tornillo de amarre	219873