

**Garant****Fresa copiadora de MDI extralarga, Mango cilíndrico, Ø D: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	212592 10
GTIN	4045197761453
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Base para plaquitas exacta gracias a la optimización de las tolerancias de las plaquitas y los asientos de las plaquitas.

Garantiza la máxima precisión en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.

**Aplicación:**

Uso universal para operaciones de acabado y semiacabado.

**Metal duro integral** – para grandes profundidades de mecanizado y para la reducción al mínimo de las vibraciones.

**Nota:**

Calcular el número de revoluciones según el Ø activo  $D_w$ . Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** con varilla n.º **674252 tam. 8IP**.

**Descripción técnica**

Ø de corte $D_c$	10 mm
Longitud de voladizo $L_1$	50 mm
Longitud total $L_{tot}$	150 mm
Ø de mango $D_s$ h6	10 mm
Tornillo para plaquita	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $d_1$	8,8 mm
Número de filos Z	2
Refrigeración interior	sí
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico

Empleo de fresa	Fresado copiator
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

---

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Tornillo de amarre	219874