

**Garant**
**Plaquita de fresado Ø 8 mm, Tipo: ST1400**

**Datos de pedido**

Número de pedido	212705 ST1400
GTIN	4045197761507
Clase de artículo	21A

**Descripción**
**Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.**

**Aplicación:**

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Avance  $f_z$  en acero < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Clase: HB7520

**Descripción técnica**

Tipo	ST1400
Clase	HB7520
Radio angular	0,5 mm
Material de corte	MD
Radio angular R	0,5 mm
Avance $f_z$ en aluminio que produce virutas cortas	0,15 mm

Avance $f_z$ en acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar