


Garant
Plaquita de fresado Ø 16 mm, Tipo: ALU

Datos de pedido

Número de pedido	212724 ALU
GTIN	4045197761620
Clase de artículo	210

Descripción
Ejecución:

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio: $\pm 0,015$ mm.**

Aplicación:

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Avance f_z en acero < 60 HRC: 0,2 mm

Clase: HU7810

Descripción técnica

Tipo	Aluminio
Clase	HU7810
Radio angular	1 mm
Material de corte	MD
Radio angular R	1 mm
Avance f_z en aluminio que produce virutas cortas	0,3 mm

Avance f_z en acero < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Avance f_z en acero < 60 HRC	0,2 mm
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar