


**Garant****Plaquita de fresado Ø 20 mm, Tipo: ALU****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 212731 ALU    |
| GTIN              | 4045197761675 |
| Clase de artículo | 21A           |

**Descripción****Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

· **Precisión de radio, concentricidad y en el cambio:  $\pm 0,015$  mm.**

**Aplicación:**

Placas toroidales con radio angular. Para la reducción de la fuerza de corte y de las vibraciones.

Avance  $f_z$  en acero < 60 HRC: 0,25 mm

Clase: HU7810

**Descripción técnica**

|   |          |
|---|----------|
| Tipo  | Aluminio |
| Clase   | HU7810   |
| Radio angular                                       | 1 mm     |
| Material de corte                                   | MD       |
| Radio angular R                                     | 1 mm     |
| Avance $f_z$ en aluminio que produce virutas cortas | 0,35 mm  |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Avance $f_z$ en acero < 1400 N/mm <sup>2</sup> | 0,35 mm                       |
| Avance $f_z$ en acero < 60 HRC                 | 0,25 mm                       |
| Número de cambios/cortes                       | 1                             |
| Tipo de producto                               | Plaquita de corte para fresar |