


**Garant**
**Plaquita de fresado Ø 12 mm Highfeed, Tipo: ST1400**

**Datos de pedido**

Número de pedido	212752 ST1400
GTIN	4045197761873
Clase de artículo	21A

**Descripción**
**Ejecución:**

Encontrará valores de aplicación detallados en el manual de mecanizado con arranque de virutas GARANT n.º 110020.

- Precisión en el radio, precisión de concentricidad:  $\pm 0,015$  mm.
- Precisión en el cambio de placa a placa:  $\pm 0,025$  mm.

**Aplicación:**

Placas toroidales "Highfeed" para mayores avances.

Avance  $f_z$  en acero  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,6 mm

Clase: HB7530

**Descripción técnica**

Tipo	ST1400
Clase	HB7530
Material de corte	MD
Profundidad de corte máxima $a_{p \text{ máx.}}$	0,6 mm
Radio de programación para $a_{p \text{ máx.}}$	1,4 mm

Avance $f_z$ en aluminio que produce virutas cortas	0,5 mm
Avance $f_z$ en acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm
Número de cambios/cortes	1
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar