

Garant

Cono para fresas portaplacas antivibratorio, cilíndrico, HSK-A 100 A = 200, Ø de mandril d1: 22mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 306708 22 |
| GTIN | 4045197761996 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción**Ejecución:**

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con perforación de chip RFID de Balluff.
- Superficie de contacto ampliada con tope.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.

Ventaja:

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tubo de refrigerante n.º 309880.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

| | |
|--|-------------------|
| Ø D ₂ | 48 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 200 mm |
| Longitud cono portafresas L ₄ | 19 mm |
| Adaptador | HSK-A 100 A = 200 |
| Norma | DIN 6357 |

| | |
|---|----------------------|
| Norma asiento | ISO 12164-1 |
| Norma asiento | DIN 69893 |
| Norma asiento | DIN 69882-3 |
| Forma | A |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 8000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Oscilación | amortiguado |
| Tipo de producto | Mandrino portafresas |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm | 309840 22 |
|---|-----------|