



Portabrocas corto Forma A, SK 30, Gama de sujeción: 0,5-13mm



Datos de pedido

Número de pedido	301478 0,5-13
GTIN	2050001838902
Clase de artículo	33W

Descripción

Ejecución:

Para giro a derecha y a izquierda.

Suministro:

Incluye destornillador hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Llave de apriete de recambio n.º 627425	SW6
Gama de sujeción	0,5 - 13 mm
Ø exterior D	50 mm
Longitud de voladizo medida A	111 mm
Adaptador	SK 30
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 18 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 30 µm
Tipo de producto	Portabrocas corto

