

Garant**Portabrocas corto Forma F, HSK-F 63, Gama de sujeción: 0,5-16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	307705 0,5-16
GTIN	4045197761156
Clase de artículo	33W

Descripción**Ejecución:**

- Para giro a derecha y a izquierda.
- Con RFID/perforación Balluffchip.

Precisión de concentricidad $\leq 20 \mu\text{m}$.**Suministro:**Incluida **llave de apriete** con mango transversal.**Descripción técnica**

Tipo de construcción	estándar
Llave de apriete Torx® de recambio n.º 625220	TX25
Longitud de voladizo medida A	102 mm
Ø exterior D	57 mm
Adaptador	HSK-F 63
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893-1
Norma asiento	DIN 69882-7
Forma	F
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm

Precisión de concentricidad	≤ 20 µm
Tipo de producto	Portabrocas corto

Accesorios

Destornillador para Torx®, largo, con mango transversal Perfil Torx® TX25	625221 TX25
--	-------------