

Garant**Cono de contracción térmica, SK 30 corto, Ø de sujeción D1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	302225 16
GTIN	2050001838995
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- **Acero termoestable.**
- **Tam. 3 – 5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Con RFID/perforación Ballufchip.**

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en tolerancia h6.

Adecuados para aparatos de contracción de aire caliente, de contacto y por inducción.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308600–308800, llave de apriete de AB n.º 308820– 308835, prolongaciones para mandril de contracción térmica n.º 302410 – 302419. Aparatos de contracción, accesorios n.º 354210 – 354450, juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.

Descripción técnica

Ø exterior D	34 mm
Ø D ₂	27 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Adaptador	SK 30 corto
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal Ø d / Ø D1 32/16 mm	302416 32/16
Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal Ø d / Ø D1 25/16 mm	302416 25/16
Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° con tornillo de ajuste longitudinal Ø d / Ø D1 25/16 mm	302412 25/16
Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin tornillo de ajuste longitudinal Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° con tornillo de ajuste longitudinal Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308785 30
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308760 30
Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 12-20 mm	354240 12-20
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 30	308610 30

Prolongación para cono de contracción térmica 4,5° sin
tornillo de ajuste longitudinal $\varnothing d / \varnothing D1$ 25/16 mm

302410 25/16

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 30

308765 30