

Garant**Cono de expansión hidráulica delgado, BT 40 A = 120, Ø de sujeción D1: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303465 12
GTIN	4045197762368
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).
- Propiedades de amortiguación ideales.
- Posibilidad de regulación longitudinal axial.
- Mangos repasados en el torno fuertemente.

Aplicación:

- Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
- Donde se requieran contornos de interferencia más reducidos.
- Para taladrar, escariar y fresar.
- Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Suministro:

Incluye llave hexagonal con mango transversal.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, conos reductores n.º 302135 – 302187.

Descripción técnica

Ø D ₃	25,8 mm
Longitud de voladizo medida A	120 mm
L ₂	75 mm
Ø D ₂	18 mm
Ø exterior D	49,5 mm

Ø de sujeción D ₁	12 mm
Adaptador	BT 40 A = 120
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica

Accesorios

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 5 mm	302135 5
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 3 mm	302140 3
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
	302140 4

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 4 mm

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 5 mm

302140 5

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308830 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308765 40

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 8 mm

302140 8

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 4 mm

302135 4

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 3 mm

302135 3

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 6 mm

302135 6

Casquillos reductores ranurados junta tórica Ø de sujeción D1 6 mm

302140 6

Casquillo reductor ranurado con refrigeración Ø de sujeción D1 8 mm

302135 8

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308795 40