

DYMO**Equipo de rotulación, Tipo: XTL500****Datos de pedido**

Número de pedido	085500 XTL500
GTIN	3501178733099
Clase de artículo	08U

Descripción**Ejecución:**

Equipos de rotulación **robustos, móviles**, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de **batería de iones de litio** recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido. **Manejo intuitivo y rápido de la pantalla táctil**, vista previa de etiquetas fiel a la realidad, **gran cantidad de modelos de etiquetas guardadas**, imágenes y símbolos para formatos perfectos, revestimiento de caucho resistente a choques.

Impresora de etiquetas industrial robusta para la rotulación sencilla de cables, paneles de distribución, estanterías, etc. **Teclas de acceso rápido** para caracteres de uso frecuente en la electrotécnica.

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones. Equipo de rotulación DYMO XTL™ 500, maletín, adaptador carga, cable USB, baterías de iones de Li, 1 × cartucho de vinilo multiusos 54 mm × 7 m, 1 × etiquetas de cable laminadas 38 mm × 39 mm, negro sobre blanco, 150 etiquetas, instrucciones, tarjeta de descarga de software.

Nota:

- **Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.**

- Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.

Descripción técnica

Tipo	XTL
Número de estilos	15
Cortador de cinta modelo	automática
Color letra	negro
Número de líneas de texto	1 - 27
Número de caracteres visibles en el display	48
Longitud	269 mm
Número caracteres / símbolos disponibles	150
Diseño teclado	QWERTZ
Altura máxima de la letra	50 mm
Cartucho para cinta de escritura adecuado	XTL
Número tamaños letra	15
Adaptador de red	incl.
posibles anchuras de letra	6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
Anchura	160 mm
Número de anchuras de letra	2
Particularidad	Almacén etiquetas
Peso incluida batería	1996 g
Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Altura	121 mm
Suministro de energía	a batería
Quality Dress	Dymo XTL 500
Tipo de producto	Equipo de rotulación

Accesorios

Cartucho para cinta de escritura 12 mm × 7 m vinilo Tipo W

085562 W