

Garant**Soporte para tronzar, derecha, Tamaño del mango: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273910 20
GTIN	4045197762986
Clase de artículo	21W

Descripción**Nota:**

Para **soportes derechos** se utilizan **plaquitas derechas**, para **soportes izquierdos** se utilizan **plaquitas izquierdas**.

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	25,2 mm
Longitud total L	125 mm
Longitud de la cabeza L ₁	21,4 mm
Tornillo para plaquita	279815 13
Tamaño del mango	20 mm
Longitud libre	1,2 mm
Tipo de boca	derecha
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo ajuste Tipo 13	279815 13
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500