

Garant**Soporte para tronzar, izquierda, Tamaño del mango: 20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273911 20
GTIN	4045197763112
Clase de artículo	21W

Descripción**Nota:**

Para **soportes derechos** se utilizan **plaquitas derechas**, para **soportes izquierdos** se utilizan **plaquitas izquierdas**.

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	25,2 mm
Longitud de la cabeza L ₁	21,4 mm
Longitud libre	1,2 mm
Longitud total L	125 mm
Tornillo para plaquita	279815 13
Tamaño del mango	20 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Posibilidad de tronzado axial	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 13	279815 13
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500