

Garant**Barra de mandrinar, izquierda, Ø de mango DS: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273915 32
GTIN	4045197763174
Clase de artículo	21W

Descripción**Nota:**

Para **soportes derechos** se utilizan **plaquitas izquierdas**, para **soportes izquierdos** se utilizan **plaquitas derechas**.

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{min} .	40 mm
Longitud total L	250 mm
Altura de plaquita L_2	15 mm
Tornillo para plaquita	279815 13
Desplazamiento central L_3	23 mm
Ø de mango D_s	32 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 13	279815 13
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500