

**Garant**

**Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 medio, Ø de mandril d1: 22mm**


**Datos de pedido**

Número de pedido	306541 22
GTIN	4045197763549
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

- Ø de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Superficie de contacto y de unión ampliadas.
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

**Aplicación:**

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

**Suministro:**

Incluye tornillo de apriete de fresas.

**Partes opcionales:**

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.º 309861.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	75 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Longitud cono portafresas L <sub>4</sub>	19 mm

Ø exterior D	48 mm
Llave especial adecuada nº 309840	22
Ø de mandril d <sub>1</sub>	22 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	22 mm
Adaptador	HSK-A 63 medio
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	DIN 69882-3
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

## Accesorios

Tornillo de apriete de fresa Para Ø de mandrino 22 mm	309860 22
Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22