

Garant**Cono de contracción térmica Forma AD, BT 30 corto, Ø de sujeción D1: 4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303405 4
GTIN	4045197763600
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

Descripción técnica

Ø exterior D	17 mm
Ø D ₂	12 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Ø de sujeción D ₁	4 mm
Adaptador	BT 30 corto
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

Accesorios

Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 30	308610 30
Armario inferior	354290
Alojamiento base de herramientas para SK para vástago cónico SK 30	354225 30
Adaptador de refrigeración largo 4,5° Para Ø de sujeción 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308760 30
Adaptador de refrigeración corto 4,5° Para Ø de sujeción 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308765 30
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Disco para bobina SU1 Para Ø de sujeción 3-5 mm	354240 3-5