

**Garant****Cono de contracción térmica Forma AD, BT 30 corto, Ø de sujeción D1: 20mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	303405 20
GTIN	4045197763693
Clase de artículo	31A

## Descripción

### Ejecución:

- Regulación longitudinal incorporada de las herramientas, recorrido de ajuste 10 mm (a partir de Ø 6).
- Tam. 3–5 para MD, a partir de tam. 6 para HSS y MD.

### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en tolerancia h6.

### Norma:

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

### Partes opcionales:

Tirantes (AB) n.º 308760 – 308806, prolongación de contracción n.º 302410 – 302417, aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

## Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	90 mm
Ø exterior D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	20 mm
Adaptador	BT 30 corto
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de contracción térmica

## Accesorios

Disco para bobinaSU1 Para Ø de sujeción 12-20 mm	354240 12-20
Adaptador de refrigeración largo4,5° Para Ø de sujeción 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Unidad de refrigeración Tipo CU1	354215 CU1
Alojamiento base de herramientaspara SK para vástago cónico SK 30	354225 30
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308765 30
Adaptador de refrigeración corto4,5° Para Ø de sujeción 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 30	308760 30
Aparato de contracción Tipo SU1	354210 SU1
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 30	308610 30
Armario inferior	354290